

88 01 180

KNIPEX Alligator® Szczypce do rur





- Większa efektywność i komfort obsługi w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do rur o takiej samej długości: 9-stopniowy mechanizm zapadowy zwiększa efektywność chwytania o 30%
- Dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji główki i złącza
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Solidna konstrukcja odporna na zabrudzenia, szczególnie przydatne do prac na zewnątrz
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Nr art.	88 01 180
EAN	4003773035480
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Pozycje regulacji	9
Wymiar znamionowy	180 mm
Zakres pracy dla rur calowych (średnica) Ø w calach	1 1/2
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) mm	36
Zakres pracy dla rur (średnica) Ø mm	42
Długość mm	180
Masa netto g	180



Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; całą siłę można wykorzystać do pokręcania przedmiotu; nie jest konieczne silne ściskanie ramion szczypiec, a tym samym nie wymagają użycia dużej siły



Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Części zamienne

Nr art.	EAN	
---------	-----	--

88 09 180

4003773053507

Kotek karbowy do 88 180