

# 88 01 250

## KNIPEX Alligator® Szczypce do rur





- Większa efektywność i komfort obsługi w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do rur o takiej samej długości: 9-stopniowy mechanizm zapadowy zwiększa efektywność chwytania o 30%
- Dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji główki i złącza
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Solidna konstrukcja odporna na zabrudzenia, szczególnie przydatne do prac na zewnątrz
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo




Nr art.	88 01 250
EAN	4003773022992
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Pozycje regulacji	9
Wymiar znamionowy	250 mm
Zakres pracy dla rur calowych (średnica) Ø w calach	2
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) mm	46
Zakres pracy dla rur (średnica) Ø mm	50
Długość mm	250
Masa netto g	319



Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; całą siłę można wykorzystać do pokręcania przedmiotu; nie jest konieczne silne ściskanie ramion szczypiec, a tym samym nie wymagają użycia dużej siły



Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



### Części zamienne

Nr art.	EAN	
---------	-----	--

88 09 250

4003773053514

Kotek karbowy do 88 250