


88 06 250

KNIPEX Alligator® Szczypce do rur



- Większa efektywność i komfort obsługi w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do rur o takiej samej długości: 9-stopniowy mechanizm zapadowy zwiększa efektywność chwytania o 30%
- Dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji główki i złącza
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Nr art.	88 06 250
EAN	4003773039303
Szczypce	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Główka	
Norma izolacji	IEC 60900 DIN EN 60900
Pozycje regulacji	9
Zakres pracy dla rur calowych (średnica) Ø w calach	2
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) mm	46
Zakres pracy dla rur (średnica) Ø mm	50
Długość mm	250
Masa netto g	374



Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Części zamienne

Nr art.	EAN	
88 09 250	4003773053514	Kołek karbowy do 88 250