

97 72 180

Sıkma Pensesi (Kablo Yüksükleri için)



- VDE versiyonu olarak da
- Yüksek aktarım oranı
- Hafif ve ince tasarım
- 0,25 - 16 mm² aralığında olan kablo yüksüklerin sıkılması DIN 46228 standartlarına uygun
- Yüksük ve iletken bağlantısının güvenli olması için işaretlenmiş yarım yuvarlak profiller içinde sıkılma
- 9 adet konik yan yüzeyli ve derin profilli
- Özel takım çeliği, dövme çelik, yağda sertleştirilmiş



Ürün Nr.	97 72 180
EAN	4003773060185
Kafa	Parlatılmış
Saplar	Çok komponentli kılıf ile
Uygulama	Kablo yüksüğü
Kapasite milimetrekare mm ²	0,25 - 16,0
Yuva sayısı	9
AWG	23 - 5
Uzunluk mm	180
Net ağırlık g	242



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

