


97 78 180 T

Sıkma Pensesi (Kablo Yüksükleri için) Asma halkası ile



- 0,25 - 16 mm² aralığında olan kablo yüksüklerin sıkılması DIN 46228 standartlarına uygun
- %30 oranda daha kolay sıkma için iyileştirilmiş aktarım
- Hafif ve ince tasarım
- Yüksük ve iletken bağlantısının güvenli olması için işaretlenmiş yarım yuvarlak profiller içinde sıkılma
- 9 adet konik yan yüzeyli ve derin profilli
- Özel takım çeliği, dövme çelik, yağda sertleştirilmiş
- Düşme emniyetini bağlamaya yarayan entegre izolasyon sabitleme halkası

Ürün Nr.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Kafa	Parlatılmış
Saplar	çok komponentli kılıf ile izoleli, VDE onaylı; yere düşme emniyetini sağlamak için izoleli entegre asma halkası ile
İzolasyon normu	IEC 60900 DIN EN 60900
Kapasite milimetrekare mm ²	0,25 - 16,0
Uygulama	Kablo yüksüğü
Yuva sayısı	9
AWG	23 - 5
Uzunluk mm	180
Net ağırlık g	254



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır