







97 32 240 Crimptång



- För kabelskärning, avisolering av tråd och crimpning av isolerade och oisolerade kabelskor och kontakttdon och öppna kontakttdon
- Med gängade hål för klippning av Cu- eller Ms-skruv med M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 och M 5
- Skruvad led för hög stabilitet och jämn gång
- Specialstål, höghållfast



Artikelnummer	97 32 240
EAN	4003773079491
Tång	svartlackerad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Användning	isolerade kabelskor + skarvdon
Kapacitet kvadratmillimeter mm²	0,5 - 6,0
Antal crimppositioner	3
AWG	20 - 10
Längd mm	240
Vikt netto g	300



Med reservation för tekniska ändringar och fel