

97 61 145 F

Crimptång för ändhylsor



- För att pressa ändhylsor DIN 46228 del 1 + 4 inom området 0,25 till 2,5 mm²
- Pressning i märkta trapetsformade profiler för säker förbindning av hylsa och ledare
- Vanadin-elektrostål; smitt, oljehärdad



Artikelnummer	97 61 145 F
EAN	4003773043980
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag
Användning	Ändhylsor
Kapacitet kvadratmillimeter mm²	0,25 - 2,5
Antal crimppositioner	4
AWG	23 - 13
Längd mm	145
Vikt netto g	140

Med reservation för tekniska ändringar och fel

