

# 97 72 180

## Crimptång för ändhylsor



- Även i VDE-utförande
- Lätt crimpning tack vare optimerad utväxling
- Lätt och slank konstruktion
- För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4 inom området 0,25 till 16 mm<sup>2</sup>
- Pressning i märkta halvrundprofiler för säker förbindning av hylsa och ledare
- 9 särskilt djupa profiler med koniska sidoytor
- Specialverktøgsstål, smitt, oljehärdat



<b>Artikelnummer</b>	97 72 180
<b>EAN</b>	4003773060185
<b>Huvud</b>	polerat
<b>Handtag</b>	Med flerkomponentsöverdrag
<b>Användning</b>	Ändhylsor
<b>Kapacitet kvadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	0,25 - 16,0
<b>Antal crimppositioner</b>	9
<b>AWG</b>	23 - 5
<b>Längd mm</b>	180
<b>Vikt netto g</b>	242



Med reservation för tekniska ändringar och fel

