

97 78 180 T

Crimptång för ändhylsor Med fästögla



- För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4 inom området 0,25 till 16 mm²
- Förbättrad utväxling för 30% lättare crimpning
- Lätt och slank konstruktion
- Pressning i märkta halvrandprofiler för säker förbindning av hylsa och ledare
- 9 särskilt djupa profiler med koniska sidoytor
- Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat
- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd



Artikelnummer	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Huvud	polerat
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Kapacitet kvadratmillimeter mm²	0,25 - 16,0
Användning	Ändhylsor
Antal crimppositioner	9
AWG	23 - 5
Längd mm	180
Vikt netto g	254



Med reservation för tekniska ändringar och fel