

Part Number: [0022013027](#)
 Status: Active
 Overview: [KK® Interconnect System - Molex](#)
 Description: KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 2 Circuits, Natural

Documents:

3Dモデル [製品仕様書 TS-10-07-001 \(PDF\)](#)
 図面 (PDF) [梱包仕様書 PK-2695-001-001 \(PDF\)](#)
 製品仕様書 [PS-10-07-001 \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
 UL E29179

一般用途概要
 製品名
 UPC

Signal, 電線対基板
[KK® Interconnect System - Molex](#)
 KK 254
 800753593824

機械的性能/材質

極数 (最大) 2
 色 - 樹脂部 Natural (White)
 難燃性 94V-0
 ジェンダー リセプタクル
 Glow-Wire Capable 無
 嵌合ロック 有
 材質 - 樹脂部 ナイロン
 Net Weight 0.200/g
 列数 1
 梱包形態 ポリ袋
 パネルマウント 無
 ピッチ - 嵌合部 (インチ) 2.54mm
 ピッチ - 実装部 2.54mm
 嵌合極性 有
 縦列スタック (エンド・ツー・エンド) 無
 使用温度範囲 See Product Specification

Solder Process Data


Lead-free Process Capability N/A

参考情報

Engineering Number 2695-02RP

図面・仕様書情報

梱包仕様書 [PK-2695-001-001](#)
 製品仕様書 [PS-10-07-001](#), [TS-10-07-001](#)
 製品図面 [26950000-SD-000](#)



Series image - Reference only

[EU ELV](#)
 Not Relevant

[EU RoHS](#) [China RoHS](#)
 Compliant

[REACH SVHC](#)
 Not Contained Per -
 ED/61/2018 (27 June
 2018)

[Halogen-Free](#)
 Status
 Low-Halogen

For more information, please visit
[Contact US](#)

[China ROHS](#) [Green Image](#)
 ELV [Not Relevant](#)
[RoHS Phthalates](#) [Not Contained](#)

Search Parts in this Series
[2695 Series](#)

Mates With
 KK254 PCB Headers [42375](#), [42377](#), [42376](#),
[4030](#), [6373](#), [6410](#), [171856](#), [171857](#)

Use With
 KK Crimp Terminal [2759](#), [6459](#), [41572](#),
[4809](#), [8088](#)