


Part Number: [0887328902](#)
Status: Active
Overview: Consumer USB Products
Description: USB On-The-Go (OTG) Shielded I/O Cable Assembly, USB A-to-Mini B, USB 2.0, 2.0m Length Black

Documents:

[도면 \(PDF\)](#) [RoHS 증명서\(PDF\)](#)
[Packaging Specification PK-88740-012 \(PDF\)](#)



일반적 특성	
Assembly Configuration	Dual Ended Connectors
커넥터 대 커넥터	USB Type A-to-Mini-B
진체보기	Consumer USB Products
제품명	USB
UPC	800756208947
물리적 특성	
케이블 길이	2.0m
회로수	5
색상 - Resin	Black
암수구분	숫나사 - 숫나사
결합제품 잠금장치	Yes
원재료 - 도금부	금
원재료 - 도금부 터미네이션	주석
원재료 - 플라스틱	Polyester
Net Weight	68.500/g
포장타입	백 (Bag)
피치 - 결합부	0.80mm, 2.50mm
최소도금: 결합	0.762µm
최소 도금: 터미네이션	4.064µm
싱글엔드	No
터미네이션 결합방식	스루홀
와이어 절연 두께	N/A
와이어 사이즈 (AWG)	28
와이어/케이블 타입	원형
전기적 특성	
전류 - 접촉 당 최대 출력	1.0A
차폐형	Yes
최대전압	30V
원재료 정보	
참고 - 도면번호	
Packaging Specification	PK-88740-012
도면	SD-887328902

EU ELV

Compliant

EU RoHS

Compliant*

REACH SVHC

Not Contained Per
-ED/01/2017 (12
January 2017)

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

Need more information on product
environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for
any non-product compliance questions.

CUST_NOTE	*Product contains part(s) with customer managed
CUST_NOTE1	EHS data. These part(s) are excluded from
CUST_NOTE2	product compliance status evaluation.
China ROHS	Green Image
ELV	Compliant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series
[88740 Series](#)

Mates With
USB On-The-Go (OTG) Mini-B Receptacle
[54819](#) , [48242](#) , [500075](#) , [67503](#) .
Universal Serial Bus Shielded
Receptacle Type A [67329](#) , [67226](#) , [67230](#)
 , [89485](#) . [54366](#) Universal Serial Bus
Shielded I/O Receptacle

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION