


Part Number: [0530480410](#)  
Status: Active  
Overview: [PicoBlade Connector System](#)  
Description: 1.25mm Pitch PicoBlade Header, Right-Angle, 4 Circuits

Documents:

[3D 모델](#) [Packaging Specification SPK-53048-001-001 \(PDF\)](#)  
[도면 \(PDF\)](#) [RoHS 증명서\(PDF\)](#)  
[제품규격 PS-51021-010-001 \(PDF\)](#)

Agency Certification

UL	E29179
일반적 특성	
적용제품	Signal, 와이어 대 보드
Current Derating Order No	987651-3691
전체보기	<a href="#">PicoBlade Connector System</a>
제품명	PicoBlade
UPC	800753565913
물리적 특성	
분리형	No
회로수	4
최대 회로수	4
색상 - Resin	Natural
First Mate / Last Break	No
Glow-Wire Capable	No
결합제품 가이드	No
Keying to Mating Part	없음
결합제품 잠금장치	Yes
Mated Height	3.50mm
원재료 - 도금부	주석
원재료 - 플라스틱	나일론 (PA)
Net Weight	112.900/mg
열 수	1
방향성	직각
PC 테일길이	2.30mm
PCB 고정위치	No
PCB 유지력	없음
PCB Thickness - Recommended	0.80mm
포장타입	트레이
피치 - 결합부	1.25mm
PCB 오삽입 장치	No
덮개	폴리형
End-to-End 연결형	No
사용온도 범위	-40° to +85°C
터미네이션 결합방식	스루홀
전기적 특성	
전류 - 접촉 당 최대 출력	1.0A
최대전압	125V
원재료 정보	
참고 - 도면번호	
Packaging Specification	SPK-53048-001-001
제품규격	PS-51021-010-001
도면	SD-53048-***10, SD-53048-001



EU ELV  
Not Relevant

EU RoHS China RoHS

Compliant  
REACH SVHC  
Not Contained Per -  
ED/61/2018 (27 June  
2018)

Halogen-Free  
Status

Not Low-Halogen

Need more information on product  
environmental compliance?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for  
any non-product compliance questions.

China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
Prop65	Compliant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series  
[53048 Series](#)

Mates With  
[PicoBlade Housing 51021](#) <br>PicoBlade  
Cable Assembly [15134](#)

This document was generated on 09/10/2018  
PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION