

Part Number: [0530480610](#)
Status: Active
Overview: [PicoBlade Connector System](#)
Description: 1.25mm Pitch PicoBlade Header, Right-Angle, 6 Circuits

Documents:

[3D 모델](#) [Packaging Specification SPK-53048-001-001 \(PDF\)](#)
[도면 \(PDF\)](#) [RoHS 증명서\(PDF\)](#)
[제품규격 PS-51021-010-001 \(PDF\)](#)

Agency Certification

UL E29179
일반적 특성
적용제품 Signal, 와이어 대 보드
Current Derating Order No 987651-3691
전체보기 [PicoBlade Connector System](#)
제품명 PicoBlade
UPC 800753750203

물리적 특성

분리형 No
회로수 6
최대 회로수 6
색상 - Resin Natural
First Mate / Last Break No
Glow-Wire Capable No
결합제품 가이드 No
Keying to Mating Part 없음
결합제품 잠금장치 Yes
Mated Height 3.50mm
원재료 - 도금부 주석
원재료 - 플라스틱 나일론 (PA)
Net Weight 153.200/mg
열 수 1
방향성 직각
PC 테일길이 2.30mm
PCB 고정위치 No
PCB 유지력 없음
PCB Thickness - Recommended 0.80mm
포장타입 트레이
피치 - 결합부 1.25mm
PCB 오삽입 장치 No
덮개 폴리형
End-to-End 연결형 No
사용온도 범위 -40° to +85°C
터미네이션 결합방식 스루홀


전기적 특성

전류 - 접촉 당 최대 출력 1.0A
최대전압 125V

원재료 정보

참고 - 도면번호

Packaging Specification SPK-53048-001-001
제품규격 PS-51021-010-001
도면 SD-53048-***10, SD-53048-001



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -
ED/61/2018 (27 June
2018)

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

Need more information on product
environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for
any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Prop65

RoHS Phthalates

Green Image

Not Relevant

Compliant

Not Contained

Search Parts in this Series
[53048 Series](#)

Mates With
[PicoBlade Housing 51021](#)
PicoBlade
Cable Assembly [15134](#)

This document was generated on 09/10/2018
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION