


Part Number: [0887329200](#)  
 Status: Active  
 Overview: [USB Products and Solutions](#)  
 Description: Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Cable Assembly: A-to-B Full-Rated, 2.09m Length

Documents:

[도면 \(PDF\)](#) [RoHS 증명서\(PDF\)](#)

일반적 특성	
Assembly Configuration	Dual Ended Connectors
설명	풀 레이트형
커넥터 대 커넥터	USB Type A-to-B
진체보기	<a href="#">USB Products and Solutions</a>
제품명	USB
UPC	800753679689
물리적 특성	
케이블 길이	2.09m
회로수	4
암수구분	숫나사 - 숫나사
결합제품 잠금장치	Yes
Net Weight	79.000/g
포장타입	백 (Bag)
싱글엔드	No
와이어 절연 두께	N/A
와이어 사이즈 (AWG)	28
와이어/케이블 타입	원형
전기적 특성	
전류 - 접촉 당 최대 출력	1.0A
차폐형	Yes
원재료 정보	
참고 - 도면번호	
도면	SD-88732-9*00



Series image - Reference only

[EU ELV](#)  
Compliant

[EU RoHS](#) [China RoHS](#)  
Compliant

[REACH SVHC](#)  
Not Contained Per -  
ED/61/2018 (27 June  
2018)

[Halogen-Free](#)  
Status  
Not Low-Halogen

For more information, please visit  
[Contact US](#)

[China ROHS](#) [Green Image](#)  
ELV [Compliant](#)  
[RoHS Phthalates](#) [Not Contained](#)

Search Parts in this Series  
[88740 Series](#)