



RE965-04

- Adattatore per QFN24
- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico
- Maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per QFN24 con 0540 mm pitch
- Passo del reticolo 2,54 mm
- Diametro del foro 1,10 mm con rilievi di saldatura Ø 2,10 mm
- Adatto per base a distanza di 15,24 mm
- Campo di schermatura & superficie di raffreddamento
- Dimensioni 19,50 x 33,30 mm