

PU 81 CONTROL UNIT 230V UK

Unité d'alimentation, 80 W, 230 V, analogique
N° d'article: T0053252399N



Benefits

- > Unité d'alimentation, 80 W


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des
fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	170 x 118 x 102 mm
Dimensions L x l x H (pouces)	6,69 x 4,65 x 4,02 Inch
Poids (env.) en kg	1,89 kg
Tension	230 V
Puissance	95 W
Canaux	1
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	150 - 450
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	302 - 842
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	± 17
Stabilité en température °C	tbd
Stabilité en température °F	tbd
Douille de compensation de potentiel	Par une prise jack située 3,5 mm (état d'origine: mise à la terre directe)
Écran	---
Consommation d'air l/min	---
Pression de service en bar/psi	---
Débit l/min	---
Dépression	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE