

MAX1100S

 1177 x 450 x H158 mm
46.34 x 17.72 x H6.22 inch.

 1100 x 370 x H140 mm
43.30 x 14.57 x H5.51 inch.

 45 + 95 mm
1.77 + 3.74 inch.

 8,72 kg / 19.22 lb



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSIE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS** / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN** / RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 56980000 CUBIC MM - 2.012 CUBIC FEET** / VOLUME: 56980000 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 56.98 LT** / CAPACITÀ: 56.98 LT
- **PCS PER CARTON: 1** / PEZZI PER CARTONE: 1
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 10.07 KG - 22.20 LBS.** / PESO DEL CARTONE: 10.07 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED FOAMS - CONVOLUTED FOAMS - HIGH DENSITY FOAMS** / SPUGNE CUBETTATE - SPUGNE BUGNATE - SPUGNE ALTA DENSITÀ

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280