

792E

N° d'article: 792E


Pince coupante de côté, tête pointue et évidée



Il s'agit de la forme de tête la plus mince



La partie inférieure est évidée et permet un accès optimal, même à des endroits extrêmement difficiles d'accès



source images

La coupe parfaite - coupe puissante, nette et précise - à chaque fois

La Weller Erem Series 600 Micro est une gamme de pinces coupantes de précision miniatures qui présente de nombreuses formes de tête pour les zones difficiles d'accès. Ces micro-pinces coupantes sont adaptées au SMD et aux fils (670EP, 670EPF). Ces pinces coupantes sont constituées d'acier pour outil inoxydable et présentent des bords coupants durcis jusqu'à 63-65 HRC. Ces pinces coupantes présentent une surface non-réfléchissante et elles sont antistatiques et réaffûtables.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
Series 500 Medium		
mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0		
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078		
	512N Semi Flush	[Capacity bars]
	512E Semi Flush	[Capacity bars]
	599T Semi Flush / Carbide	[Capacity bars]
	522N Flush	[Capacity bars]
	599E Flush	[Capacity bars]
	532N Super Full Flush	[Capacity bars]
	576TX1 Flush / Carbide	[Capacity bars]
	503E Flush	[Capacity bars]
	503ETST 30° Flush / Carbide	[Capacity bars]
	504AE Flush	[Capacity bars]
	555E 35° Flush	[Capacity bars]
	572E 40° Flush	[Capacity bars]
	582E 45° Flush	[Capacity bars]
	593AE 30° Flush	[Capacity bars]
	575E 45° Flush	[Capacity bars]
	592E Flush	[Capacity bars]
	792E Super Full Flush	[Capacity bars]
	576TX Flush / Carbide	[Capacity bars]
	570E Flush	[Capacity bars]
	573E Flush	[Capacity bars]
for vertical tip cutting		





Technical Data

Longueur mm	115
Longueur des arêtes de coupe mm	12
Largeur de tête mm	11
Épaisseur de tête mm	6
Longueur de tête mm	19
Capacité de coupe max. - fil dur mm	---
Poids en oz	---
Longueur des arêtes de coupe pouces	0.472
Largeur de tête pouces	0.433
Épaisseur de tête pouces	0.236
Longueur de tête pouces	0.748
sécurité antistatique	on
Découpe	Découpe parfaitement plane
Capacité de coupe max. - fil de dureté moyenne mm	Ø 0,4
Capacité de coupe max. - fil de cuivre mm	Ø 0,6
Longueur pouces	4.528
Poids en g	67
Applications Erem	Microélectronique