


### Carte d'Expérimentation



### RE323-HP

- résine phénolplaste FR2 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- Protection organique de la surface (OSP)
- 32 x 55 pastilles 2,2 mm<sup>2</sup>
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,0 mm
- connecteur 32-pôles /D DIN 41612
- connecteur 48-pôles /E DIN 41612
- connecteur 48-pôles /F DIN 41612
- dimensions 100 x 160 mm