


Tarjeta experimental



RE319-HP



- papel endurecido con resina fenolada FR2 1,5 mm, por un lado 35 µm CU
- protección orgánica de la superficie (OSP)
- 37 x 55 nodos de soldadura 2,2 mm²
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- conector enchufable 64 polos DIN 41612 Trama 2,54 mm modelo C
- tamaño 100 x 160 mm