


Tarjeta experimental



RE322-LF



- epóxido FR4 1,5 mm, por dos lados 35 µm CU (pth)
- estañado en caliente (HAL-leadfree)
- 55 x 88 nodos de soldadura 2,0 mm²
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- conector enchufable 32/ 64/ 96 polos DIN 41612 modelo C
- tamaño 160 x 233,40 mm