

Tarjeta experimental



RE060-HP



- papel endurecido con resina fenolada FR2 1,5 mm, por un lado 35 µm CU
- protección orgánica de la superficie (OSP)
- 37 x 56 nodos de soldadura Ø 2,10 mm
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,00 mm
- conector enchufable 32/ 64/ 96-polos DIN 41612 modelo C
- tamaño 100 x 160 mm