


### Tarjeta experimental



### RE320-LF



- epóxido FR4 1,5 mm, por un lado 35 µm CU
- estañado en caliente (HAL-leadfree)
- 37 x 53 nodos de soldadura Ø 2,2 mm
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- conector enchufable 32/ 64/ 96 polos DIN 41612 modelo C
- tamaño 100 x 160 mm