


### Tarjeta experimental



### RE318-HP



- papel endurecido con resina fenolada FR2 1,5 mm, por un lado 35 µm CU
- protección orgánica de la superficie (OSP)
- 33 x 55 nodos de soldadura Ø 2,2 mm
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- conector enchufable 64 polos DIN 41612 trama 2,54 mm modelo C
- tamaño 100 x 160 mm