


Tarjeta experimental



RE524-LF



- epóxido FR4 1,5 mm, por un lado 35 µm CU
- estañado en caliente (HAL-leadfree)
- 36 vías conductoras con 61 agujeros
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- conector enchufable 32 polos DIN 41612 trama 5,08 mm modelo D
- tamaño 100 x 160 mm