


Tarjeta experimental SMD



RE438-LF



- Epóxido FR4 1,50 mm, por dos lados 35 µm con contactos metalizados de CU
- HAL-leadfree
- Trama de agujeros 1,27 x 1,27 mm (1/40")
- 113 x 76 nodos de soldadura 1,0 mm² (8588 nodos de soldadura)
- Tamaño 100 x 160 mm
- Conector enchufable 32/ 64/ 96-polos
- DIN 41612 modelo C