


### Tarjeta experimental



### RE323-HP

- papel endurecido con resina fenolada FR2 1,5 mm, por un lado 35 µm CU
- protección orgánica de la superficie (OSP)
- 32 x 55 nodos de soldadura 2,2 mm<sup>2</sup>
- trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- conector enchufable 32 polos /D DIN 41612
- conector enchufable 48 polos /E DIN 41612
- conector enchufable 48 polos /F DIN 41612
- tamaño 100 x 160 mm