


Tarjeta experimental (no en Euro-formato)



RE230-LF

- fibra de vidrio epoxídica FR4 de 1,60 mm, por un lado 35 µm de CU
- lado de soldadura estañado en caliente (HAL-leadfree) y revestido con máscara inhibidora de soldadura (1/20")
- trama de agujeros 2,54 mm x 2,54 mm
- 40 x 60 hileras de agujeros
- 40 x 58 nodos de soldadura cuadrados de 2,00 mm²
- diámetro de los agujeros 1,02 mm (0,40")
- temperatura máx. de servicio 150° C (302° F)
- tamaño 114,30 mm x 165,10 mm (4,5" x 6,5")