



SlimJim®

Une large variété de socles pour collecteurs Slim Jim® pour une collecte et un transport des déchets facilité et une productivité améliorée.

Caractéristiques et bénéfices :

SOCLES EN ACIER INOXYDABLE


- Collectez et transportez jusqu'à quatre flux de déchets et de matériaux recyclables à l'aide des nouveaux socles multiples en acier inoxydable pour collecteurs Slim Jim®
- En acier haute qualité facile à nettoyer, inoxydable et indéformable dans les environnements commerciaux
- Disposent de roues silencieuses de 7,6 cm qui ne marquent pas, permettant une maniabilité silencieuse et sans à-coups
- Fonction de blocage des roues pour créer une station de recyclage
- S'adaptent aux collecteurs Slim Jim® de 60 et 87 litres

Matériau


SOCLES EN ACIER INOXYDABLE

- Acier inoxydable haute qualité


SOCLES POUR COLLECTEURS SLIM JIM®




Socle simple



Socle double



Socle triple



Socle quadruple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SOCLES

RÉF. #	DESCRIPTION	CAPACITÉ KG	LONGUEUR CM	LARGEUR CM	HAUTEUR CM	NOMBRE DE COLIS	GARDE AU SOL	
							60 L CM	87 L CM
1968468	SOCLE SIMPLE EN ACIER INOXYDABLE	45	50,80	23,62	22,86	2	72,30	86,20
1956191	SOCLE DOUBLE EN ACIER INOXYDABLE	91	50,80	52,32	22,86	1	72,30	86,20
1956192	SOCLE TRIPLE EN ACIER INOXYDABLE	136	50,80	82,55	22,86	1	72,30	86,20
1956193	SOCLE QUADRUPLE EN ACIER INOXYDABLE	181	50,80	111,76	22,86	1	72,30	86,20

INFORMATIONS D'EXPÉDITION

RÉE.	PAYS D'ORIGINE	CODE EAN DU PRODUIT	CODE-BARRE DU COLIS	CODE DOUANES	DIMENSIONS DU COLIS L x L x H CM	POIDS KG	VOL. M3
1956191	CHINE	00086876227987	00086876227987	8716805090	54,93 x 54,93 x 23,50	4,5	0,07
1956192	CHINE	00086876227994	00086876227994	8716805090	82,55 x 53,34 x 19,37	6,2	0,08
1956193	CHINE	00086876228007	00086876228007	8716805090	111,76 x 53,34 x 19,37	7,8	0,1



SlimJim®

Le socle clipsable en résine pour collecteurs Slim Jim® assure une collecte et un transport facilité des déchets recyclables, se traduisant par une meilleure productivité du personnel.

Caractéristiques et bénéfices :

Socle CLIPSABLE EN RÉSINE


- Attache clipsable latérale permettant d'attacher plusieurs socles ensemble à des fins de collecte et de transport
- Pédale permettant de déconnecter rapidement et facilement les socles
- Sa fabrication en mousse structurelle assure une durabilité maximum dans des environnements professionnels
- S'adaptent aux collecteurs Slim Jim® de 60 et 87 litres

Matériau


Socle CLIPSABLE EN RÉSINE

- Résine de mousse structurelle (Polypropylène)

SOCLES POUR COLLECTEURS SLIM JIM®



Socle d'enchaînement en résine



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SOCLES

RÉF. #	DESCRIPTION	CAPACITÉ KG	LONGUEUR CM	LARGEUR CM	HAUTEUR CM	LARGEUR DE 2 SOCLES ENCHAÎNÉS CM	NOMBRE DE COLIS	GARDE AU SOL	
								60 L CM	87 L CM
1980602	SOCLE CLIPSABLE EN RÉSINE	36.3	60,59	37,36	21,25	69,61	2	75,02	87,92

INFORMATIONS D'EXPÉDITION

RÉF.	PAYS D'ORIGINE	CODE EAN DU PRODUIT	CODE-BARRE DU COLIS	CODE DOUANES	DIMENSIONS DU COLIS L X L X H CM	POIDS KG	VOL. M3





SlimJim®

Le collecteur Slim Jim® offre la durabilité nécessaire aux environnements professionnels. Les caractéristiques innovantes du produit et les nouveaux accessoires facilitent le recyclage, la collecte et le transport des déchets.

Caractéristiques et bénéfices :

- Conduits d'aération facilitant l'extraction des sacs de 80 % par rapport aux containers classiques et permet de réduire les risques de blessures
- Quatre fentes pour attacher les sacs au rebord du collecteur et les changer rapidement sans faire de nœuds
- Poignées à la base et sur les rebords pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle au soulèvement et au vidage des collecteurs pleins
- Design renforcé par un profil nervuré pour une meilleure résistance à l'écrasement
- Plusieurs possibilités en termes de socles et de couvercles pour créer une station de recyclage répondant aux besoins de toutes les installations

COULEURS DISPONIBLES

Bleu, vert, noir, beige, brun, gris, jaune*, rouge*

* 87 litres seulement

Matériau

Mélange de résine haute qualité, moulé par injection

Accessoires

SOCLES EN ACIER INOXYDABLE

- Socle simple Slim Jim®
- Socle double Slim Jim®
- Socle triple Slim Jim®
- Socle quadruple Slim Jim®


SOCLE EN RÉSINE

- Socle clipsable en résine Slim Jim®


COUVERCLES

- Couvercle pour bouteilles et canettes
- Couvercle pour papier
- Couvercle pour produits recyclables mélangés
- Couvercle à charnière
- Couvercle basculant

COLLECTEURS SLIM JIM®



Collecteur Slim Jim® de 87 litres



Collecteur Slim Jim® de 60 litres

COLLECTEURS SLIM JIM®

RÉF. #	DESCRIPTION	COULEUR	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	NOMBRE DE COLIS
			L	CM	CM	CM	
1971258	COLLECTEUR SLIM JIM®	GRIS	60	55,88	27,94	63,50	4
1955959	COLLECTEUR SLIM JIM®	NOIR	60	55,88	27,94	63,50	4
1971259	COLLECTEUR SLIM JIM®	BEIGE	60	55,88	27,94	63,50	4
1956181	COLLECTEUR SLIM JIM®	BRUN	60	55,88	27,94	63,50	4
1971257	COLLECTEUR SLIM JIM®	BLEU	60	55,88	27,94	63,50	4
1955960	COLLECTEUR SLIM JIM®	VERT	60	55,88	27,94	63,50	4
FG354060GRAY	COLLECTEUR SLIM JIM®	GRIS	87	55,88	27,94	76,20	4
FG354060BLA	COLLECTEUR SLIM JIM®	NOIR	87	55,88	27,94	76,20	4
FG354060BEIG	COLLECTEUR SLIM JIM®	BEIGE	87	55,88	27,94	76,20	4
1956187	COLLECTEUR SLIM JIM®	BRUN	87	55,88	27,94	76,20	4
1956188	COLLECTEUR SLIM JIM®	JAUNE	87	55,88	27,94	76,20	4
1956189	COLLECTEUR SLIM JIM®	ROUGE	87	55,88	27,94	76,20	4
FG354007BLUE	COLLECTEUR SLIM JIM®	BLEU (RECYCLAGE)	87	55,88	27,94	76,20	4
FG354007GRN	COLLECTEUR SLIM JIM®	VERT (RECYCLAGE)	87	55,88	27,94	76,20	4
1876489	KIT DE DÉMARRAGE SLIM JIM® - 2 FLUX	S/O	S/O	55,80	55,80	63,50	1
1876490	KIT DE DÉMARRAGE SLIM JIM® - 3 FLUX	S/O	S/O	55,80	83,80	63,50	1

INFORMATIONS D'EXPÉDITION

RÉF.	PAYS D'ORIGINE	CODE EAN DU PRODUIT	CODE-BARRE DU COLIS	CODE DOUANES	DIMENSIONS DU COLIS	POIDS	VOL.
					L X L X H		
					CM	KG	M3
1971258	ÉTATS-UNIS	00086876227895	10086876227892	3924905650	57,15 x 28,89 x 121,92	11,8	0,2
1955959	ÉTATS-UNIS	00086876227840	10086876227847	3924905650	57,15 x 28,89 x 121,92	11,8	0,2
1971259	ÉTATS-UNIS	00086876227918	10086876227915	3924905650	57,15 x 28,89 x 121,92	11,8	0,2
1956181	ÉTATS-UNIS	00086876227864	10086876227861	3924905650	57,15 x 28,89 x 121,92	11,8	0,2
1971257	ÉTATS-UNIS	00086876227901	10086876227908	3924905650	57,15 x 28,89 x 121,92	11,8	0,2
1955960	ÉTATS-UNIS	00086876227857	10086876227854	3924905650	57,15 x 28,89 x 121,92	11,8	0,2
FG354060GRAY	ÉTATS-UNIS	00086876186376	10086876186373	3924905650	55,88 x 27,94 x 138,59	14,4	0,2
FG354060BLA	ÉTATS-UNIS	00086876186352	10086876186359	3924905650	55,88 x 27,94 x 138,59	14,4	0,2
FG354060BEIG	ÉTATS-UNIS	00086876186369	10086876186366	3924905650	55,88 x 27,94 x 138,59	14,4	0,2
1956187	ÉTATS-UNIS	00086876227932	10086876227939	3924905650	55,88 x 27,94 x 138,59	14,4	0,2
1956188	ÉTATS-UNIS	00086876227963	10086876227960	3924905650	55,88 x 27,94 x 138,59	14,4	0,2
1956189	ÉTATS-UNIS	00086876227949	10086876227946	3924905650	55,88 x 27,94 x 138,59	14,4	0,2
FG354007BLUE	ÉTATS-UNIS	00086876186383	10086876186380	3924905650	55,88 x 27,94 x 138,59	14,4	0,2
FG354007GRN	ÉTATS-UNIS	00086876186390	10086876186397	3924905650	55,88 x 27,94 x 138,59	14,4	0,2
1876489	ÉTATS-UNIS	05453001914848	15453001914848	3924900090	11,20 x 5,70 x 3,00	8,5	1,9
1876490	ÉTATS-UNIS	05453001914855	15453001914855	3924900090	11,20 x 5,70 x 3,00	12,2	1,9





SlimJim®

Interchangeables, de couleurs et d'ouvertures différentes, les couvercles pour collecteurs Slim Jim® encouragent le tri sélectif et le recyclage des déchets.

Caractéristiques et bénéfices :


COUVERCLES SLIM JIM®

- **Couvercle basculant** pour cacher les déchets et assurer un accès facilité
- **Couvercle à charnière** s'ouvrant à plat et couvrant complètement le contenu en position fermée.
- **Couvercle pour bouteilles et canettes / Couvercle pour papier / Couvercle pour produits recyclables mélangés** pour encourager le tri sélectif et le recyclage des déchets grâce aux différentes couleurs et formes d'ouvertures


Matériau

Résine moulée par injection


COUVERCLES POUR COLLECTEURS SLIM JIM®




Couvercle basculant



Couvercle pour papier




Couvercle pour bouteilles et canettes




Couvercle pour produits recyclables mélangés



Couvercle à charnière (fermé)



Couvercle à charnière (ouvert)



Couvercle à charnière (ouvert)



COUVERCLES POUR COLLECTEURS SLIM JIM®

RÉF. #	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR CM	LARGEUR CM	HAUTEUR CM	NOMBRE DE COLIS
FG267360BLA	COUVERCLE BASCULANT	NOIR	52,07	28,95	12,70	4
FG267360BLUE	COUVERCLE BASCULANT	BLEU	52,07	28,95	12,70	4
FG267360GRAY	COUVERCLE BASCULANT	GRIS	52,07	28,95	12,70	4
FG269288BRN	COUVERCLE POUR BOUTEILLES ET CANETTES	BRUN	51,82	28,70	7,11	4
FG269288YEL	COUVERCLE POUR BOUTEILLES ET CANETTES	JAUNE	51,82	28,70	7,11	4
FG270388BLUE	COUVERCLE POUR PAPIER	BLEU	52,07	29,21	7,11	4
1788372	COUVERCLE POUR DÉCHETS RECYCLABLES MÉLANGÉS	BLEU	51,82	28,70	7,11	4
1788373	COUVERCLE POUR DÉCHETS RECYCLABLES MÉLANGÉS	VERT	51,82	28,70	7,11	4
FG267400BLA	COUVERCLE À CHARNIÈRE	NOIR	55,63	34,29	3,05	4
FG268888BRN	COUVERCLE AVEC POIGNÉE	BRUN	51,82	28,70	7,11	4
FG268888YEL	COUVERCLE AVEC POIGNÉE	JAUNE	51,82	28,70	7,11	4
FG268888LGRAY	COUVERCLE AVEC POIGNÉE	GRIS	51,82	28,70	7,11	4
R050670	CUP'N STACK	NOIR	52	30	10	4

INFORMATIONS D'EXPÉDITION

RÉF.	PAYS D'ORIGINE	CODE EAN DU PRODUIT	CODE-BARRE DU COLIS	CODES DOUANES	DIMENSIONS DU COLIS L X L X H CM	POIDS KG	VOL. M3
FG267360BLA	ÉTATS-UNIS	00086876186406	10086876186403	3924900000	30,60 x 53,20 x 53,50	6,4	0,1
FG267360BLUE	ÉTATS-UNIS	00086876187557	10086876187554	3924900000	53,70 x 30,20 x 53,50	5,6	0,1
FG267360GRAY	ÉTATS-UNIS	00086876187533	10086876187530	3924900000	53,70 x 30,20 x 53,50	5,7	0,1
FG269288BRN	ÉTATS-UNIS	00086876147612	10086876147619	3924900000	30,50 x 53,70 x 13,30	1,6	0,0
FG269288YEL	ÉTATS-UNIS	05453001910178	-	3924900000	30,50 x 53,70 x 13,30	1,6	0,0
FG270388BLUE	ÉTATS-UNIS	00086876147636	10086876147633	3924900000	53,50 x 30,50 x 13,50	1,5	0,0
1788372	ÉTATS-UNIS	00086876211542	10086876211549	3924900000	53,50 x 30,60 x 13,70	1,5	0,0
1788373	ÉTATS-UNIS	00086876211559	10086876211556	3924900000	53,50 x 30,60 x 13,70	1,5	0,0
FG267400BLA	CHINE	00086876186413	10086876186410	3924900000	56,50 x 35,40 x 18,50	2,8	0,0
FG268888BRN	ÉTATS-UNIS	05453001910154	05453001910154	3924900000	53,00 x 31,00 x 16,50	1,6	0,0
FG268888YEL	ÉTATS-UNIS	00086876147605	00086876147605	3924900000	53,00 x 31,20 x 16,40	1,6	0,0
FG268888LGRAY	ÉTATS-UNIS	00086876147599	10086876147596	3924900000	30,50 x 53,70 x 13,30	1,6	0,0
R050670	ÉTATS-UNIS	05453001911304	05453001911304	3924900090	31,00 x 28,50 x 68,00	4,6	0,1