



source images

632NCF

N.º artículo: 632NCF

Cortador con punta, cabezal corto y recto, aligerado



Trabajo de alta precisión en contactos SMD y microempaquetados, hasta 0.25 mm/0.010"



Cortador lateral apto para realizar cortes de precisión en materiales suaves (p. ej., tubos pequeños de silicona en aplicaciones médicas, juntas de conexión de precisión, juntas de goma en miniatura o piezas sintéticas suaves).



Solo para material blando

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

La serie 600 Micro de Weller Erem es una gama de alicates de corte de precisión en miniatura que ofrece una amplia variedad de formas de cabezales para acceder a zonas de difícil acceso. Estos microalicates de corte son aptos para SMD y cables (670EP, 670EPF). Los alicates de corte están fabricados con acero para herramientas de alta categoría con bordes de corte endurecidos a una dureza de 63-65 HRC. Los alicates de corte de precisión tienen una superficie no reflectante, protección ESD y son afilables.

		Type	Type of Cut	Cutting Capacity
Series 600 Micro & 2600				mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	612N 2612N		Semi Flush	
	622N 2622N		Flush	
	622TX		Flush / Carbide	
	632N 2632N		• Super Full Flush	
	622NA		Flush	
	622NB 2622NB		Flush	
	676E		Flush	
	776E		• Super Full Flush	
	632NCF		• Super Full Flush	only for soft materials: silicone, rubber...
	670E		Flush	
	670EP		Flush	
	670EPF		Flush	for micro pitches under 0,5 mm





Technical Data

Longitud mm	110
Longitud de los filos, mm	9
Ancho cabezal mm	9
Espesor de cabezal en mm	6
Longitud de cabezal en mm	15
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	---
Peso en oz	1.69
Longitud de los filos, pulgadas	0.354
Ancho cabezal pulgadas	0.354
Espesor de cabezal en pulgadas	0.236
Longitud de cabezal en pulgadas	0.590
Protección contra ESD	on
Corte	Corte perfectamente plano
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	---
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	---
Longitud pulgadas	4.331
Peso en g	48
Aplicaciones Erem	Microelectrónica