



### ANSI FL 1 Standard



Beam Type	Lumens	Beam Distance	Runtime
SPOT BEAM	250 Lumens	134 M	4 H
FLOODLIGHT - LOW	40 Lumens	7 M	30 H
FLOODLIGHT - MID	250 Lumens	13 M	7 H
FLOODLIGHT - HIGH	450 Lumens	24 M	3½ H

### FEATURES

- High quality 450 lumen white Cree LED, 6500K
- With diffuser for wide flood lighting
- Additional 250 lumen white Cree LED spot beam, 6500K
- With Collimator lens for long distance beam
- 3 x AAA Alkaline batteries included
- Adjustable non-slip silicone lined headband
- 60° Rotational head
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof - 2m Drop resistant

**BATTERY** - 3 x AAA Alkaline Batteries (Included)

**WEIGHT** - 82g

**DIMENSIONS** - Headtorch - H:46.3 x W:68.7 x D:35.9mm


### OPERATION

MAIN SWITCH: On > Off

MODE SWITCH: Press to change modes.



Switch Sequence: Spot Beam > Floodlight Low > Floodlight Medium > Floodlight High

MEMORY FUNCTION:- If left ON in any mode for 5 seconds or more, the next press will turn OFF. Next press ON will return to that last mode used.



### BATTERY INSTALLATION

1. Open the headtorch by gently lifting the lip on the top of the headtorch.
2. Insert 3 x high quality AAA alkaline batteries making sure you take note of the polarity marks to insert them the correct way.
3. Then close the headtorch until the lip on the top clicks shut.



### ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

Do not look directly at the LEDs. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or above 40°C). LEDs will become warm/hot when switched on; do not touch and never place LEDs face down on any surface - risk of fire!

Do not use the device if there is any visible damage to the housing or switch. Always use high-quality alkaline 1.5v AAA batteries. Disposable battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures and different lighting modes. If not using the headtorch for 3 weeks or more be sure to remove the disposable batteries to avoid battery leakage (not covered under warranty). Always protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture - danger of explosion!

If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.

Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.

Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.

Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.

This product is water resistant to IPX5 - DO NOT SUBMERGE. If the product has been affected by damp, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out completely before using. If the batteries are installed and the headlight does not work, try checking for the following: (1) Press the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the light, if so, allow it to fully dry out and try again. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.

This product has a 1 year standard warranty (or extended 2 years once registered online at [WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY](http://WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY)) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage rechargeable batteries.

Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.

Please re-use or recycle packaging where possible.

Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

**PRODUKTMERKMALE**

- Hochwertige 450 Lumen weiße Cree LED, 6500K
- Mit Diffusor für breites Flutlicht
- Zusätzlicher 250 Lumen weißer Cree LED Spot Beam, 6500K
- Mit Kollimatorlinse für Fernlicht
- 3 x AAA Alkaline Batterien enthalten
- Verstellbares, rutschfestes, mit Silikon ausgekleidetes Stirnband
- 60° drehbarer Kopf
- IP65 staub- und wasserdicht
- IK07 stoßfest - 2m sturzsicher

**BATTERIE** - 3 x AAA Alkaline Batterien (im Lieferumfang enthalten)

**GEWICHT** - 82g

**ABMESSUNGEN** - Stirnlampe - H: 46,3 x B: 68,7 x T: 35,9 mm

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**HAUPTSCHALTER:** Ein > Aus

**MODUS SCHALTER:** Drücken Sie diese Taste, um den Modus zu ändern.

**Schaltfolge:** Punktstrahl > Flutlicht Niedrig > Flutlicht Mittel > Flutlicht Hoch

**SPEICHERFUNKTION:** - Wenn Sie in einem beliebigen Modus 5 Sekunden oder länger eingeschaltet bleiben, wird das nächste Drücken ausgeschaltet. Drücken Sie als nächstes ON, um zum zuletzt verwendeten Modus zurückzukehren.

**BATTERIEINSTALLATION**

1. Öffnen Sie die Stirnlampe, indem Sie die Lippe oben an der Stirnlampe vorsichtig anheben.

2. Legen Sie 3 x hochwertige AAA-Alkalibatterien ein und achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen, um sie richtig einzulegen.

3. Schließen Sie dann die Stirnlampe, bis die Lippe oben einrastet.

**HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!**

Schauen Sie nicht direkt auf die LEDs. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 °C oder über 40 °C) betreiben.

LEDs werden beim Einschalten warm/heiß; LEDs nicht berühren und niemals mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr!

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder Schalter sichtbare Schäden aufweisen.

Verwenden Sie immer hochwertige Alkaline 1,5 V AAA-Batterien. Die Lebensdauer der Einwegbatterie wird durch verschiedene Batteriemarken, unterschiedliche Umgebungstemperaturen und verschiedene Beleuchtungsmodi beeinflusst. Wenn Sie die Stirnlampe 3 Wochen oder länger nicht verwenden, entfernen Sie die Einwegbatterien, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden (nicht durch die Garantie abgedeckt).

Batterien immer vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr!

Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. Kontakt VERMEIDEN, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt. Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren; Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Modifikation wird nicht von der Garantie abgedeckt. Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/

scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.

Dieses Produkt ist wasserdicht nach IPX5 - NICHT UNTERWASSEREN. Wenn das Produkt durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wurde, entfernen Sie die Batterien und lassen Sie das Gerät geöffnet und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es verwenden. Wenn die Batterien eingelegt sind und der Scheinwerfer nicht funktioniert, versuchen Sie Folgendes zu überprüfen: (1) Drücken Sie den Schalter mehrmals. (2) Prüfen Sie, ob die Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen richtig herum eingelegt sind. (3) Vergewissern Sie sich, dass sich keine Ablagerungen auf den Kontakten befinden, die die Batterieverbindung beeinträchtigen könnten. (4) Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte kein Wasser oder Feuchtigkeit enthält. Wenn ja, lassen Sie sie vollständig trocken und versuchen Sie es erneut. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, kann die Garantie ungültig werden.

Dieses Produkt hat eine 1-Jahres-Standardgarantie (oder eine verlängerte 2-Jahres-Garantie nach Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) gegen Herstellungsfehler und Mängel. Sie deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, Unfallschäden oder schlechte Wartung ab. Die Garantien von Unilite decken nicht das Auslaufen von Batterien oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel ab, die wiederaufladbare Batterien beschädigen können.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über eine autorisierte Entsorgungsstelle für Elektrogeräte oder bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgt werden.

Bitte verwenden oder recyceln Sie die Verpackung nach Möglichkeit wieder.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- LED Cree blanche de haute qualité de 450 lumens, 6500K
- Avec diffuseur pour un éclairage large
- Faisceau spot LED Cree supplémentaire de 250 lumens, 6500K
- Avec lentille collimatrice pour faisceau longue distance
- 3 piles alcalines AAA incluses
- Bandeau ajustable doublé de silicone antidérapant
- Tête rotative à 60°
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Résistant aux chocs IK07 - 2m Résistant aux chutes

**BATTERIE** - 3 piles alcalines AAA (incluses)

**POIDS** - 82g

**DIMENSIONS** - Lampe frontale - H:46,3 x L:68,7 x P:35,9mm

**MODE D'EMPLOI**

**INTERRUPTEUR PRINCIPAL:** Marche > Arrêt

**COMMUTATEUR DE MODE:** Appuyez pour changer de mode.

Séquence de commutation: Faisceau de pointe > Projecteur Faible intensité > Projecteur Intensité moyenne > Projecteur Intensité élevée

**FONCTION DE MEMOIRE:** - Si laissé allumé dans n'importe quel mode pendant 5 secondes ou plus, la prochaine pression s'éteindra. Appuyez ensuite sur ON pour revenir au dernier mode utilisé.

**INSTALLATION DE LA BATTERIE**

1. Ouvrez la lampe frontale en soulevant doucement laèvre sur le dessus de la lampe frontale.

2. Insérez 3 piles alcalines AAA de haute qualité en veillant à noter les marques de polarité pour les insérer dans le

bon sens.

3. Fermez ensuite la lampe frontale jusqu'à ce que laèvre supérieure s'enclenche.

**CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!**

Ne regardez pas directement les LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à 40°C).

Les LED deviennent chaudes lorsqu'elles sont allumées; ne touchez pas et ne placez jamais la LED face vers le bas sur aucune surface - risque d'incendie!

N'utilisez pas l'appareil ni le boîtier ou l'interrupteur est visiblement endommagé.

Utilisez toujours des piles alcalines AAA 1,5 V de haute qualité. La durée de vie des piles jetables est affectée par différentes marques de piles, différentes températures ambiantes et différents modes d'éclairage. Si vous n'utilisez pas la lampe frontale pendant 3 semaines ou plus, assurez-vous de retirer les piles jetables pour éviter les fuites de piles (non couvertes par la garantie).

Protégez toujours les batteries de la chaleur, du soleil intense, du feu, de l'eau et de l'humidité - danger d'explosion!

Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. EVITER le contact car cela peut entraîner une irritation de la peau et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Consulter immédiatement un médecin si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas démonter ou tenter de modifier le produit; cela annule la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte

par la garantie. Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/tranchants, les dommages/raclures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.

Ce produit est résistant à l'eau IPX5 - NE PAS IMMERGER. Si le produit a été affecté par l'humidité, retirez les piles et laissez l'appareil ouvert et laissez le sécher complètement avant de l'utiliser. Si les piles sont installées et que le phare ne fonctionne pas, essayez de vérifier les points suivants: (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'interrupteur. (2) Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens selon les marques de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la lumière, si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.

Ce produit a une garantie standard de 1 an (ou prolongée de 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contre les défauts et défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou les mauvais entretiens. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects qui peuvent endommager les batteries rechargeables.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination d'appareils électriques agréé ou à votre service local d'élimination des déchets.

Veillez réutiliser ou recycler les emballages dans la mesure du possible. Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- LED Cree bianco di alta qualità da 450 lumen, 6500K
- Con diffusore per un'illuminazione ampia
- Faretto LED Cree bianco aggiuntivo da 250 lumen, 6500K
- Con lente collimatrice per raggio a lunga distanza
- 3 batterie alcaline AAA incluse
- Archetto foderato in silicone antiscivolo regolabile
- Testa rotante 60°
- IP65 resistente alla polvere e all'acqua
- IK07 antiurto - Resistente alle cadute da 2 m

**BATTERIA** - 3 batterie alcaline AAA (incluse)

**PESO** - 82g

**DIMENSIONI** - Torcia frontale - A:46,3 x L:68,7 x P:35,9 mm

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**INTERRUTTORE PRINCIPALE:** On > Off

**INTERRUTTORE MODALITÀ:** premere per cambiare modalità.

Séquence de commutation: Fascio luminoso concentrato > Luce diffusa debole > Luce diffusa media > Luce diffusa forte

**FUNZIONE DI MEMORIA:** - Se lasciato acceso in qualsiasi modalità per 5 secondi o più, la pressione successiva si spegne. La successiva pressione su ON ritornerà all'ultima modalità utilizzata.

**INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA**

1. Aprire la torcia sollevando delicatamente il labbro sulla parte superiore della torcia.

2. Inserire 3 batterie alcaline AAA di alta qualità assicurandosi di prendere nota dei segni di polarità per

inserirle nel modo corretto.

3. Quindi chiudere la torcia frontale finché il labbro superiore non si chiude con un clic.

**CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!**

Non guardare direttamente i LED. Non operare alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10°C o superiori a 40°C).

I LED diventeranno caldi/caldi all'accensione; non toccare e non posizionare mai i LED a faccia in giù su nessuna superficie - rischio di incendio!

Non utilizzare il dispositivo in caso di danni visibili all'alloggiamento o all'interruttore.

Utilizzare sempre batterie alcaline 1,5 V AAA di alta qualità. La durata della batteria usa e getta è influenzata da diverse marche di batterie, diverse temperature ambiente e diverse modalità di illuminazione. Se non si utilizza la torcia per 3 settimane o più, assicurarsi di rimuovere le batterie usa e getta per evitare perdite dalle batterie (non coperte dalla garanzia).

Proteggere sempre le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione! Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni e/o ustioni alla pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Richiedere assistenza medica immediata se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

Non smontare o tentare di modificare il prodotto; questo invalida la garanzia e può essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti dalla garanzia.

Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/appuntiti, danni/graffi alle lenti influenzeranno l'emissione di luce.

Questo prodotto è resistente all'acqua IPX5 - NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato colpito dall'umidità, rimuovere le batterie e lasciare l'unità aperta e lasciare asciugare completamente prima dell'uso. Se le batterie sono installate e il faro non funziona, provare a controllare quanto segue: (1) Premere più volte il pulsante dell'interruttore. (2) Verificare che le batterie siano inserite nel modo corretto in base ai segni di polarità. (3) Verificare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero influenzare il collegamento della batteria. (4) Controllare che non ci sia acqua o umidità nella luce, in tal caso, lasciarla asciugare completamente e riprovare. Se il prodotto è stato sottoposto a eccessiva umidità/acqua, la garanzia potrebbe essere nulla.

Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contro vizi e difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite della batteria o l'uso di caricabatterie e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie ricaricabili.

Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato di elettrodomestici o presso l'unità locale di smaltimento dei rifiuti.

Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per successivi possessori.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED Cree blanco de alta calidad de 450 lúmenes, 6500K
- Con difusor para una amplia iluminación de inundación.
- Haz focal LED Cree blanco adicional de 250 lúmenes, 6500K
- Con lente colimador para haz de larga distancia
- 3 pilas alcalinas AAA incluidas
- Diadema ajustable con forro de silicona antideslizante
- Cabezal giratorio 60°
- IP65 resistente al polvo y al agua
- IK07 a prueba de golpes - 2 m resistente a caídas

**BATERÍA** - 3 pilas alcalinas AAA (incluidas)

**PESO** - 82g

**DIMENSIONES** - Linterna frontal - Al: 46,3 x An: 68,7 x Pr: 35,9 mm

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

**INTERRUPTOR PRINCIPAL:** Encendido > Apagado  
**INTERRUPTOR DE MODO:** presione para cambiar de modo.

Secuencia de cambio: Haz luminoso concentrado > Luz difusa débil > Luz difusa media > Luz difusa fuerte  
**FUNCIÓN DE MEMORIA:** - Si se deja ENCENDIDO en cualquier modo durante 5 segundos o más, la siguiente presión se apagará. A continuación, presione ON para volver al último modo utilizado.

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la antorcha levantando suavemente el borde de la parte superior de la antorcha.
2. Inserte 3 pilas alcalinas AAA de alta calidad asegurándose de tomar nota de las marcas de polaridad

para insertarlas de la manera correcta.  
 3. Luego cierre la antorcha frontal hasta que el borde de la parte superior haga clic.

## CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

No mire directamente a los LED. No lo utilice bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extremas (por debajo de -10 ° C o por encima de 40 ° C). Los LED se calentarán / calentarán cuando se enciendan; No toque y nunca coloque los LED boca abajo sobre ninguna superficie - ¡Riesgo de incendio!  
 No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa o el interruptor.  
 Utilice siempre pilas AAA alcalinas de 1,5 V de alta calidad. La duración de la batería desechable se ve afectada por diferentes marcas de batería, diferentes temperaturas ambientales y diferentes modos de iluminación. Si no usa la linterna frontal durante 3 semanas o más, asegúrese de quitar las baterías desechables para evitar fugas (no cubiertas por la garantía).  
 Proteja siempre las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad - ¡peligro de explosión!  
 Si una batería está dañada, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación de la piel y / o quemaduras. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos. Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.  
 No desarme ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.  
 Tenga cuidado de que las lentes no entren en contacto

con objetos duros o afilados, ya que los daños o rayones en las lentes afectarán la salida de luz.

Este producto es resistente al agua según IPX5 - NO SUMERGIR. Si el producto se ha visto afectado por la humedad, retire las baterías y deje la unidad abierta y deje que se seque por completo antes de usarla. Si las baterías están instaladas y el faro no funciona, intente verificar lo siguiente: (1) Presione el botón del interruptor varias veces. (2) Verifique que las baterías estén insertadas correctamente de acuerdo con las marcas de polaridad. (3) Compruebe que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua o humedad en la luz, si es así, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo. Si el producto ha sido sometido a humedad / agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.

Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o extendida 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías recargables.

No deseché este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local. Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible. Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.



## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Высококачественный белый светодиод Cree, 450 люмен, 6500K
- С рассеивателем для широкого заливающего освещения
- Дополнительный белый светодиод Cree 250 люмен, точечный светильник, 6500K
- С коллиматорной линзой для дальнего луча
- В комплекте 3 щелочные батареи AAA
- Регулируемое несользящее оголовье на силиконовой подкладке
- Вращающаяся головка 60°
- IP65 защита от пыли и воды
- IK07 Ударопрочный - 2 м Защита от падений

**БАТАРЕЯ** - 3 щелочные батареи AAA (в комплекте)

**ВЕС** - 82г

**РАЗМЕРЫ** - Налобный фонарь - В: 46,3 x Ш: 68,7 x Г: 35,9 мм

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:** Вкл. > Выкл.  
**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА:** Нажмите, чтобы изменить режим.

Переключить последовательность: Прожектор > Низкий свет > Средний свет > Высокая свет  
**ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ:** - Если оставить включенным в любом режиме в течение 5 секунд или более, следующее нажатие выключится. Следующее нажатие ON вернет в последний использованный режим.

## УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1. Откройте налобный фонарик, осторожно приподняв выступ в верхней части налобного фонаря.
2. Вставьте 3 высококачественные щелочные батареи AAA, соблюдая полярность, чтобы вставить их правильно.
3. Затем закройте налобный фонарь, пока верхний

край не закроется со щелчком.

## СОВЕТЫ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Не смотрите прямо на светодиоды. Не работайте под прямыми солнечными лучами или в экстремальных температурных условиях (ниже -10°C или выше 40°C). Светодиоды при включении нагреваются / нагреваются; не касайтесь и никогда не кладите светодиоды на любую поверхность экраном вниз - опасность возгорания!

Не используйте устройство, если есть видимые повреждения корпуса или переключателя. Всегда используйте высококачественные щелочные батарейки AAA 1,5 В. Срок службы одноразовых батарей зависит от разных производителей батарей, температуры окружающей среды и разных режимов освещения. Если фонарик не используется в течение 3 или более недель, обязательно извлеките одноразовые батарейки, чтобы избежать утечки батарей (не покрывается гарантией).  
 Всегда защищайте аккумуляторные батареи от тепла, яркого солнечного света, огня, воды и влаги - опасности взрыва!

Если аккумулятор поврежден, жидкость может вытечь. ИЗБЕГАЙТЕ контакта, так как это может привести к раздражению кожи и / или ожогам. При попадании на кожу тщательно промойте водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость из аккумулятора попала в глаза.  
 Детям до 12 лет следует использовать продукт только под присмотром взрослых.  
 Не разбирайте и не пытайтесь модифицировать продукт; это приведет к аннулированию гарантии и может быть опасным. Гарантия не распространяется на ненадлежащее использование или модификацию. Следите за тем, чтобы линзы не соприкасались с твердыми / острыми предметами, повреждение /

царапины на линзах повлияют на светоотдачу.

Этот продукт обладает водонепроницаемостью IPX5 - НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ. Если на изделие попала сырость, извлеките батареи, оставьте прибор открытым и дайте ему полностью высохнуть перед использованием. Если батареи установлены, а фонарь не работает, попробуйте проверить следующее: (1) Нажмите кнопку переключателя несколько раз. (2) Убедитесь, что батареи вставлены правильно в соответствии с маркировкой полярности. (3) Убедитесь, что на контактах нет мусора, который может повлиять на подключение батареи. (4) Убедитесь, что в свете нет воды или сырости, если да, дайте ему полностью высохнуть и попробуйте еще раз. Если продукт подвергся чрезмерному воздействию влаги / воды, гарантия может быть аннулирована.

На этот продукт предоставляется стандартная гарантия сроком 1 год (или продленная на 2 года после регистрации на сайте WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) от производственных дефектов и дефектов. Он не распространяется на нормальный износ, модификации, случайные повреждения или плохое обслуживание. Гарантии Unilite не распространяются на протечки батарей или использование неподходящих зарядных устройств и кабелей, которые могут повредить аккумуляторные батареи.

Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в уполномоченном центре по утилизации электрических приборов или в местном пункте утилизации отходов. По возможности используйте повторно или переработайте упаковку. Сохраните эти инструкции для использования в будущем или для последующих владельцев.