

Information produit

00 11 04

Profi-Key

Pour systèmes standard de fermeture

- Pour les installations de chauffage, de climatisation, sanitaires et dans les bâtiments, par ex., pour les poignées de portes et de fenêtres ou pour les dispositifs de purge de chauffage
- Avec embout à empreinte à fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme PH2
- Avec adaptateur pour embouts 1/4" attaché à une chaîne
- Logement d'embout additionnel pour embouts 1/4" dans l'une des poignées
- Longueur totale des poignées: 90 mm
- Zinc moulé sous pression



Informations générales

Réf.	00 11 04
EAN	4003773048954
Poids	86 g
Dimensions	90 x 85 x 15 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacité carré	5,0 / 7,0 / 8,0 mm
Capacité carré étagé	6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
Capacité triangle	9,0 — 10,0 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040204
ETIM 5.0	EC000175
ETIM 6.0	EC000175
proficl@ss 6.0	EAC187c008
UNSPSC 13.1	27111707

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



