

Information produit

00 21 06

Mallette à outils « BIG Basic Move » ElectroPlus

68 outils



Des équipements haut de gamme pour les professionnels de l'électricité

- Comprend 27 outils de marque dont 68 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
- Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur
- Deux serrures à bascule en métal et un cadenas à trois chiffres pour une fermeture sécurisée du couvercle
- Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel
- Charge utile max. : 20 kg
- Volume : 33 litres
- Poignée ergonomique solide
- Version en ABS résistant, noir
- Châssis en aluminium enveloppant
- Charnières métalliques
- Porte-documents dans le couvercle
- Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène, avec 31 pochettes à outils
- Coque de fond, à fixer par bouton-pression, hauteur 70 mm, pouvant être compartimentée par des inserts, plateau couvercle avec 14 grandes pochettes
- Avec un total de 54 compartiments d'insertion

Informations générales

Réf.	00 21 06
EAN	4003773086260
Poids	11.590 g
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Dimension Largeur extérieur (intérieur)	430 mm (350 mm)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur)	280 mm (200 mm)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur)	515 mm (480 mm)

Classification

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076

Livré avec

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
08 26 145	1 x Pince universelle multifonctions ⚡ 1000V  
12 52 195	1 x KNIPEX PreciStrip16 Pince à dénuder automatique (0,08 - 16 mm²)
13 86 200	1 x Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²) ⚡ 1000V   

Livré avec	
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer (Ø 8,0 – 13,0 mm) MMM
26 26 200	1 x Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) ⚡ 1000V   $\leq 40^\circ$ ⊖
70 06 160	1 x Pince coupante de côté ⚡ 1000V 
74 06 200	1 x Pince coupante de côté à forte démultiplication ⚡ 1000V 
78 06 125	1 x Electronic Super Knips® VDE ⚡ 1000V MMM 
87 01 180	1 x KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe 
97 53 18	1 x KNIPEX Twistor®16 Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec tête de sertissage rotative (0,14 – 16 mm ²) MMM 
98 20 25	1 x Tournevis pour vis à fente (2,5 mm) ⚡ 1000V ⊖
98 20 35 SL	1 x Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm) ⚡ 1000V ⊖
98 20 40 SL	1 x Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (4,0 mm) ⚡ 1000V ⊖
98 20 55 SL	1 x Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (5,5 mm) ⚡ 1000V ⊖
98 24 01 SL	1 x Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1) ⚡ 1000V ⊕
98 24 02 SL	1 x Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2) ⚡ 1000V ⊕
98 25 01 SL	1 x Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 1) ⚡ 1000V ⊕
98 25 01 SLS	1 x Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1) ⚡ 1000V ⊕
98 25 02 SL	1 x Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 2) ⚡ 1000V ⊕
98 25 02 SLS	1 x Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2) ⚡ 1000V ⊕
98 26 10	1 x Tournevis pour vis Torx® (TX10) ⚡ 1000V ⊕
98 26 15	1 x Tournevis pour vis Torx® (TX15) ⚡ 1000V ⊕
98 26 20	1 x Tournevis pour vis Torx® (TX20) ⚡ 1000V ⊕
98 26 25	1 x Tournevis pour vis Torx® (TX25) ⚡ 1000V ⊕
98 26 30	1 x Tournevis pour vis Torx® (TX30) ⚡ 1000V ⊕
L240 00055	1 x Knipex Règle Stabila pliante série 400 (200 mm)
101-0300	1 x Picard Marteau de mécanicien (300 g)
361 252 1	1 x Rennsteig Burin d'électricien (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Niveau Type 70 Electric (430 mm)

Livré avec

18115	1 x Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm)
0022086	1 x Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
004018	1 x Wera Jeu de clés à cliquet métalliques Zyklop 8100 SA 8 28 pièces (1/4")

Accessoires

00 21 06 LE	Mallette à outils « BIG Basic Move » vide,
-------------	--

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

