

Information produit

00 21 35 LE

Mallette à outils « Robust23 »

Vide



Le nom parle de lui-même : idéal pour une utilisation en extérieur

- Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
- Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
- étanche à la poussière et à l'eau
- Clapet automatique de compensation de pression
- Stable en température de - 30 °C à + 80 °C
- Dispositif pour attacher de cadena
- Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
- Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
- Poignée bi-matière ergonomique
- Avec un total de 49 compartiments d'insertion

Informations générales

Réf.	00 21 35 LE
EAN	4003773077596
Poids	4.800 g
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Dimension Largeur extérieur (intérieur)	470 mm (437 mm)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur)	190 mm (172 mm)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur)	370 mm (307 mm)

Classification

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Pièces de rechange

00 21 99 V13	Séparations de recharge pour 00 21 XX/ 98 99 XX, (2x)
00 21 99 V14	Séparations de recharge pour 00 21 3X/ 00 21 42, (3x)
00 21 99 V30	Serrures frontales de recharge pour 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V32	Poignée de recharge pour 00 21 3X,
00 21 99 V35	Bandoulière de recharge pour 00 21 35 / 00 21 36,
00 21 99 V37	Pivots de recharge pour 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V38	Charnières de recharge pour 00 21 3X, (2x)

Pièces de rechange

00 21 99 V39	Clips pour panneau à outils de rechange pour 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V40	Fixations pour panneau à outils de rechange pour 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V41	Plateaux à outils de rechange pour 00 21 35, (2x)

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

