

Information produit

00 21 37 LE

Mallette à outils «Robust45 Move»

Vide



Le nom parle de lui-même : idéal pour une utilisation en extérieur

- Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
- Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
- étanche à la poussière et à l'eau
- Clapet automatique de compensation de pression
- Stable en température de - 30 °C à + 80 °C
- Dispositif pour attacher de cadena
- Porte-documents ; plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
- Fond verrouillable, à compartimer selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
- Poignée bi-matière ergonomique
- Avec un total de 147 compartiments d'insertion
- Charge utile max. : 35 kg

Informations générales

Réf.	00 21 37 LE
EAN	4003773082590
Poids	9.940 g
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Dimension Largeur extérieur (intérieur)	609 mm (540 mm)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur)	263 mm (229 mm)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur)	428 mm (364 mm)

Classification

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Pièces de rechange

00 21 99 V30	Serrures frontales de rechange pour 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V31	Serrures laterales de rechange pour 00 21 37, (2x)
00 21 99 V32	Poignée de rechange pour 00 21 3X,
00 21 99 V33	Ressorts à gaz de rechange pour 00 21 37, (2x)
00 21 99 V34	Poignée télescopique de rechange pour 00 21 37,
00 21 99 V36	Rouleaux de rechange pour 00 21 37, (2x)
00 21 99 V37	Pivots de rechange pour 00 21 3X, (2x)

Pièces de rechange

00 21 99 V38	Charnières de rechange pour 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V39	Clips pour panneau à outils de rechange pour 00 21 3X, (2x)
00 21 99 V40	Fixations pour panneau à outils de rechange pour 00 21 3X, (2x)

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Avec porte-documents



