Information produit

12 40 200

Pince à dénuder auto-ajustable

- Pour dénuder les minces câbles plats de 10 mm de large maximum en une seule opération
- Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc
- S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs
- Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation
- Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm²
- Mécanique souple
- Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer
- Poids faible
- Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
- Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile

Informations générales	
Réf.	12 40 200
EAN	4003773026662
Poids	202 g
Dimensions	200 x 95 x 21 mm
Reach	oui
RohS	non

Attributs techniques	
Capacités de dénudage Millimètre carré	0,03 — 10,0 mm²
Butée longitudinale	3 – 18 mm
AWG	32 — 8

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Pièces de rechange	
12 49 01	1 paire de lames de rechange pour 12 40 200,
12 49 02	1 paire de mâchoires de serrage de rechange pour 12 40 200,
12 49 03	Butée longitudinale de rechange pour 12 40 200,
12 49 04	Ressort de poignées pour 12 40/50 200,
12 49 05	Ressort de rappel pour tête pour 12 40/50 200,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

12 40 200: Butée longitudinale réglable



12 40 200: Dénudage précis sans endommagement du conducteur