# Information produit

# 12 49 21

## Bloc de lames de rechange pour 12 42 195

- Dénudage sans réglage de 0,03 à 10,0 mm²
- Coupe-fils dans une cavité
- Géométrie universelle de la lame – robustesse et longévité

- Ajustement entièrement automatique à tous les conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins à isolation standard dans tous les domaines de capacité de 0,03 à 10,0 mm²
- Pas de détérioration des conducteurs
- Les mâchoires en acier tiennent le câble fermement, sans endommager l'isolation restante
- Avec coupe-fils dans un renfoncement pour conducteurs Cu et Al multifilaires jusqu'à 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm²
- Mécanique particulièrement souple et poids très faible
- Bloc de lame et butée longitudinale interchangeables
- Poignée avec zone en plastique souple ergonomique pour une prise en main sûre
- Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
- Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile

| Informations générales | |
|---|---|
| Réf. | 12 49 21 |
| EAN | 4003773057581 |
| Poids | 8 g |
| Dimensions | 51 x 17 mm |
| Reach | non |
| RohS | non |

| Attributs techniques | |
|---|---|
| AWG | 32 — 8 |

| Classification | |
|---|---|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC000163 |
| ETIM 6.0 | EC000163 |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27111501 |

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*