

Information produit

87 22 250

KNIPEX Cobra® QuickSet

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !
- Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulissement
- Allie l'enclenchement éprouvé et sûr de l'axe d'articulation à une fonction additionnelle de coulissement facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles
- Le réglage à même la pièce s'opère par simple coulissement
- Enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L'ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton
- Pour réactiver la fonction de coulissement, l'axe d'articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	87 22 250
EAN	4003773077794
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière minces
Poids	366 g
Dimensions	250 x 50 x 18 mm
Norme	DIN ISO 8976
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Positions de réglage	25
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 2
Capacité pour écrous, ouverture	46 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 50 mm


Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Pièces de rechange

87 09 01	Assortiment de pièces de rechange – Réglage pour 86/87 XX 250/300 (sans 87 2X XXX),
87 29 01	Assortiment de pièces de rechange pour 87 2X 250,
87 29 01	Assortiment de pièces de rechange pour 87 2X 250,

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Axe d'articulation s'enclenchant à l'exercice d'un effort



Poser la mâchoire sur la pièce – faire simplement coulisser la pince



Appuyer sur le bouton – ouvrir intégralement la pince