

Information produit

95 32 038

Coupe-câbles

à cliquet

Avec bras télescopiques



- Coupe-câbles à poignées télescopiques réglables et coudables
- Pour câbles d'un diamètre jusqu'à 38 mm, poignées coudables pour régler l'ouverture optimale, convient également pour les travaux en espace exigus
- Travail confortable grâce au principe du cliquet et à un poids faible
- Bras télescopiques haute résistance en tube ovale d'aluminium ; extensible jusqu'à 770 mm pour un bras de levier maximal avec des câbles de gros diamètre ; rétractable à 570 mm pour prendre un minimum de place pendant le transport
- Tête coupante interchangeable
- Plus grande capacité de coupe de câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 38 mm ou d'une section max. de 280 mm² (par ex., 4 x 70 mm² NY)
- Coupe plus facile et plus nette grâce à des tranchants à la géométrie optimisée
- Charnière vissée ajustable
- Bras: tube ovale en aluminium, haute résistance
- Tête coupante : acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile

Informations générales

Réf.	95 32 038
EAN	4003773071556
Tête	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	1.980 g
Dimensions	570 x 160 x 45 mm
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	280 mm ²
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 38 mm
MCM	550

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001
UNSPSC 13.1	23241616

Pièces de rechange

95 39 038	Tête coupante de rechange pour 95 32 038,
-----------	---

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

