

## Information produit

# 98 55

## Couteau à dégainer

Avec sabot de guidage

IEC 60900 DIN EN 60900

- Lame à crochet robuste et fixe en forme de faucille
- Avec patin de guidage sur la pointe
- Pas de détérioration de l'isolation
- Lame: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l'air
- Forme de poignée ergonomique avec protection antidérapante agréable
- Plus grande sécurité grâce aux composants souples antidérapants
- Bonne amplification de l'effort lorsque le couteau est tiré grâce aux empreintes du pouce et des doigts situées sur le manche
- Capuchon de protection transparent



⚡ 1000 V

### Informations générales

Réf.	98 55
EAN	4003773022558
Poignées	poignée isolante bi-matière, certifiée VDE
Poids	77 g
Dimensions	180 x 46 x 26 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	non
RohS	non

### Attributs techniques

Long. de lame	38 mm
Rayon	23,5 mm
Certifié VDE	oui

### Classification

eCl@ss 5.1.4	21040602
ETIM 5.0	EC000155
ETIM 6.0	EC000155
proficl@ss 6.0	EAB554c020
UNSPSC 13.1	23241609

### Pièces de rechange

98 59 02	Capuchon protecteur de rechange pour 98 55,
----------	---

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

