

## Información sobre productos

# 86 05 250

### Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



### Información general

Núm. de artículo	86 05 250
EAN	4003773047841
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	490 g
Dimensiones	250 x 57 x 18 mm
Reach	no
RohS	no

### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Posiciones de ajuste	19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	52 mm

### Tipología

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

### Accesorios

86 09 250 V01	Mordazas protectoras para 86 XX 250, 3 pares
---------------	--

### Piezas de recambio

87 09 01	Surtido de piezas de desgaste para el ajuste para 86/87 XX 250/300 (sin 87 2X XXX),
----------	---



