

Información sobre productos

90 42 340

Alicate para ensamblar perfiles

- Para unir firmemente todo tipo de perfiles de chapa utilizados en tabiques y techos suspendidos
- Para perfiles en forma de "U" y "C", con un máximo grosor de chapa de 1,2 mm. (2x0,6 mm.)
- Esfuerzo mínimo gracias a su óptima multiplicación de palanca
- Cuerpo de alicates: acero especial para herramientas, laminado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	90 42 340
EAN	4003773071884
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	901 g
Dimensiones	340 x 96 x 19 mm
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad milímetros	max. 1,2 (2x0,6)
----------------------	------------------

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC011914
ETIM 6.0	EC011914
proficl@ss 6.0	EAC043c008
UNSPSC 13.1	27112115

Piezas de recambio

90 49 340	Punzón de recambio para 90 42 340,
90 49 340 M	Mordaza de recambio para 90 42 340,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Presionar la herramienta entre las láminas de metal



Colocar el alicate para la conexión de dos secciones de laminas de metal