

Información sobre productos

97 61 145 A

Alicate para crimpar punteras huecas

- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 2,5 mm²
- Con mordazas en forma trapezoidal para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	97 61 145 A
EAN	4003773035558
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	140 g
Dimensiones	145 x 52 x 13 mm
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Gama de aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,25 — 2,5 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	4
AWG	24 — 14

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.