

Produktinformation

86 05 250

Tangnøgle

Tang og skruenøgle i ét værktøj



- Erstatte et helt sæt skruenøgler, metrisk og tommer
- Glatte kæber for skånsom montering af overfladeforædledede armaturer - arbejde direkte på krom!
- Egner sig fremragende til at gribe, holde, presse og bøje arbejdsemner
- Ingen beskadigelse af kanterne ved sarte armaturer pga. spillerumsfri påsætning over hele fladen
- Hurtig indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsemnet
- Ingen utilsigtet ændring af gribekæbernes indstilling, leddet glider ikke igennem
- Trinløs gribning af alle nøglevidder op til den angivne kapacitet vha. parallelt førte kæber
- Indbygget skraldefunktion for hurtig spænde og løsne opgaver - uden at fjerne den fra emnet
- Høj klemmekraft pga. 10-dobbelt håndkraftforstærkning
- Krom-Vanadium-elektrostål, smedet og oliehardt

Artikel-nr.	86 05 250
EAN	4003773047841
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	515 g
Mål	250 x 56 x 23 mm

Technische Attribute

	8,0 mm
	14,0 mm
	8,0 mm
Indstillingspositioner	19
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	2
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i	52 mm

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

86 09 250 V01	Skånebakker til 86 XX 250 3 par
---------------	---------------------------------------

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



