

## Produktinformation

# 97 22 240

## Crimptang

- Til at skære kabler, afisolere tråde og crimpe isolerede og uisolerede kabelsko og stikforbindere og åbne stikforbindere
- Med gevindhuller til afskæring af Cu- eller Ms-gevindtapper M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 og M 5
- Skruet led for høj stabilitet og ensartet løb
- Specialstål, særdeles solidt




Artikel-nr.	97 22 240
EAN	4003773070726
Tang	sort lakeret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	280 g
Mål	240 x 115 x 25 mm

### Technische Attribute

Anvendelse	isolerede kabelsko + kabelforbindere uisolerede, åbne stikforbindere (6,3 mm stikbredde)
Kapacitet kvadratmillimeter	0,5 — 6,0 mm <sup>2</sup>
Antallet af bakker	3
AWG	20 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Forbehold mod tekniske ændring og fejl




97 21 215





97 21 215 B



97 21 215 B