

Produktinformation

97 72 180

Crimptang til kabeltyller



- Let og slank konstruktion
- Også som VDE-version
- Nemmere at crimpe pga. optimeret udveksling
- Til sammenpresning af kabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4 i området fra 0,25 til 16 mm²
- Sammenpresning i markerede halvrunde profiler for en sikker forbindelse af bøsning og leder
- 9 særligt dybe profiler med koniske sideflader
- Special-værktøjsstål, smedet, oliehardt

Artikel-nr.	97 72 180
EAN	4003773060185
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	255 g
Mål	180 x 94 x 22 mm

Technische Attribute

Anvendelse	kabeltyller
Kapacitet kvadratmillimeter	0,25 — 16,0 mm ²
Antallet af bakker	9
AWG	23 — 5

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

