

Produktinformation

98 24 01 SLS

Skruetrækker (Slim) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Drivspids til PlusMinus-skruer
- Anvendes i forbindelse med elektronik-komponenter, f.eks. sikringsautomater
- Reduceret klingeisoleringsdiameter til dybtliggende fjeder- og skrueelementer
- Ergonomisk optimeret 2-komponent-greb for arbejde uden anstrengelse og for håndskånende vægtoverføring
- Rullehæmmende grebform
- Krom-Vanadium-molybdæn-stål



⚡ 1000V ⚡

| Allgemein | |
|------------------------|---|
| Artikel-nr. | 98 24 01 SLS |
| EAN | 4003773081036 |
| Spids | bruneret |
| Greb | isolerende flerkomponent-greb, VDE-godkendt |
| vægt | 61 g |
| Mål | 187 x 28 x 30 mm |
| Standard | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| Technische Attribute | |
| Størrelse | PH/S 1 |
| Klingelængde | 80 mm |
| Greblængde | 107 mm |
| uisoleret klingelængde | 15 mm |
| VDE-godkendt | ja |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040401 |
| ETIM 5.0 | EC000144 |
| ETIM 6.0 | EC000144 |
| proficl@ss 6.0 | AAA818c006 |
| UNSPSC 13.1 | 27111701 |

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

Phillips® er et indregistreret varemærke fra Phillips Screw Company

