

Produktinformation

98 24 02 SLS

Skruestrækker (Slim) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Drivspids til PlusMinus-skruer
- Anvendes i forbindelse med elektronik-komponenter, f.eks. sikringsautomater
- Reduceret klingeisoleringsdiameter til dybtliggende fjeder- og skruuelementer
- Ergonomisk optimeret 2-komponent-greb for arbejde uden anstrengelse og for håndskånende vægtoverføring
- Rullehæmmende grebform
- Krom-Vanadium-molybdæn-stål



⚠ 1000 V ⚡

Allgemein	
Artikel-nr.	98 24 02 SLS
EAN	4003773081043
Spids	bruneret
Greb	isolerende flerkomponent-greb, VDE-godkendt
vægt	98 g
Mål	212 x 123 x 35 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
Technische Attribute	
Størrelse	PH/S 2
Klingelængde	100 mm
Greblængde	112 mm
uisoleret klingelængde	18 mm
VDE-godkendt	ja
eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006
UNSPSC 13.1	27111701

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

Phillips® er et indregistreret varemærke fra Phillips Screw Company

