

Productinformatie

97 22 240

Krimptang



- Voor het knippen van kabels, het afstrippen van draden en het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen, aansluitstekkers en open aansluitstekkers
- Met schroefdraadgaten voor het knippen van koper- of messing-schroefdraadpennen met M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 en M 5
- Geschroefd scharnier voor een hoge stabiliteit en gelijkmatige beweging
- Speciaal staal, zeer bestendig


Artikel-nr.	97 22 240
EAN	4003773070726
Tang	zwart gelakt
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	280 g
Afmetingen	240 x 115 x 25 mm

Technische Attribute

Toepassing	geïsoleerde kabelschoenen + kabelverbindersniet-geïsoleerde open aansluitstekkers (6,3 mm stekkerbreedte)
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen




97 21 215





97 21 215 B



97 21 215 B