

Productinformatie

97 50 01

Krimptang voor Scotchlok™- verbinders

Met snijkant

- Voor het krimpen van kunststof geïsoleerde communicatie- of signaalkabeladers volgens het U-contactprincipe in enkelvoudige Scotchlok™-verbinders
- Isolatiestrippen is niet nodig, U-elementen staan in voor het contact
- Met extra inductief geharde snijkanten
- Met openingsveer
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, oliegehard



Artikel-nr.	97 50 01
EAN	4003773028239
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	135 g
Afmetingen	155 x 86 x 15 mm

Technische Attribute

Toepassing	Scotchlok™ enkelverbinders
Capaciteit (diameter)	Ø 0,4 – 1,1 mm
Aantal krimpprofielen	1
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Scotchlock™ is een geregistreerd handelsmerk van de firma 3M Deutschland GmbH.